



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cabezal asociado	ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte Metal (-)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar -40...70 °C para baja temperatura 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar -40...70 °C baja temperatura 10...120 °C alta temperatura
Características ambientales	Entorno estándar Alta temperatura Baja temperatura

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	2,500 cm
Paquete 1 Peso	30,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	150
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,906 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------