



### Principal

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto              | Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard            |
| Nombre de serie               | Formato estandar                                                     |
| Tipo de Producto o Componente | Palanca del interruptor limitador                                    |
| Nombre Corto del Dispositivo  | ZCKY                                                                 |
| Compatibilidad del producto   | XCKS<br>XCKL<br>XCKM<br>XCKJ                                         |
| Cabezal asociado              | ZCKE05<br>ZCKD05                                                     |
| Movimiento cabezal funcionam. | Giratorio                                                            |
| Tipo de operario              | Palanca rodillo retorno de resorte termoplástico (longitud variable) |
| Tipo de aproximación          | Enfoque lateral                                                      |

### Complementario

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Accionamiento de interruptor | Con leva de 30° |
| Apertura positiva            | Sin             |

### Entorno

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente        | -25...70 °C para entorno estándar<br>-40...70 °C para baja temperatura |
| Temperatura ambiente        | -40...70 °C entorno estándar<br>-40...70 °C baja temperatura           |
| Características ambientales | Baja temperatura<br>Entorno estándar                                   |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 10,000 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 23,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S01       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100       |
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 15,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 2,566 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium                                                                                                 |
| Reglamento REACh                     |  <a href="#">Declaración De REACh</a> |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                            |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                     |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                   |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|