



### Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKY
Compatibilidad del producto	XCKL XCKJ XCKM XCKS
Cabezal asociado	ZCKD05 ZCKE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca de varilla retorno de resorte termoplástico (barra redonda 6 mm, L = 200 mm)
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Por cualquier parte móvil
Apertura positiva	Sin

### Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C para entorno estándar -40...70 °C para baja temperatura
Temperatura ambiente	-40...70 °C entorno estándar -40...70 °C baja temperatura
Características ambientales	Entorno estándar Baja temperatura

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	23,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,708 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	960
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm

Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	34,180 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------