



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Cuerpo del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCMD
Diseño	Miniatura
Tipo de cuerpo	Fijo
Cabezal asociado	ZCE10 ZCEF2 ZCE06 ZCE07 ZCE27 ZCE63 ZCE14 ZCEF0 ZCE11 ZCE28 ZCE67 ZCE21 ZCE08 ZCE64 ZCE65 ZCE29 ZCE01 ZCE62 ZCE13 ZCE02 ZCE24 ZCEG1 ZCE66 ZCE09
Material del cuerpo	Zamak
Número de polos	2
Tipo y composición de contactos	1 NC + 1NA
Funcionamiento de contacto	Acción rápida

Complementario

Compatibilidad del producto	XCMD
Conexión eléctrica	Cable extraíble
Longitud de cable	2 m
Composición del cable	5x0,75mm ²
Material aislamiento cables	PvR
Forma aislamiento de contactos	Zb
Material de contactos	Contactos recubiertos de plata
Apertura positiva	Con
Velocidad de accionamiento mín	0,01 m/min
Tensión asignada de aislamiento	300 V (grado de polución 3) conforme a UL 508 400 V (grado de polución 3) conforme a IEC 60947-5-1 300 V (grado de polución 3) conforme a CSA C22.2 No 14
Resistencia máxima a través de los terminales	25 MOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 KV conforme a IEC 60664 4 kV conforme a IEC 60947-1

Protección contra cortocircuito	6 A cartucho Fusible, tipo gG
Endurancia eléctrica	5000000 Ciclos, DC-13 120 V, 3 W, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13 24 V, 4 W, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13 48 V, 3 W, velocidad de operado <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
Ancho	30 mm
Altura	50 mm
Profundidad	16 mm
Peso del producto	0,065 kg


Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	239,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	320
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	90,684 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	10,124 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------