



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCY
Compatibilidad del producto	XCKT XCKD XCMD XCKP
Cabezal asociado	ZCE01 ZCE05
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte Metal (montado sobre cojinete de bolas)
Pistas	20/36 mm para XCMD 24/40 mm para XCKD 24/40 mm para XCKP 24/40 mm para XCKT
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	19 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	3 cm
Paquete 2 Longitud	12 cm
Paquete 2 Peso	204 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm

Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,402 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------