



### Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de Producto o Componente	Palanca del interruptor limitador
Nombre Corto del Dispositivo	ZCY
Compatibilidad del producto	XCKP XCKD XCMD XCKT
Cabezal asociado	ZCE05 ZCE01
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Palanca rodillo retorno de resorte termoplástico
Pistas	20/36 mm para XCMD 24/40 mm para XCKD 24/40 mm para XCKP 24/40 mm para XCKT
Tipo de aproximación	Enfoque lateral

### Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

### Entorno

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	13,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	20 cm
Paquete 2 Peso	135 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	150
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,305 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------