

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

33670

Минималнонапрежена бобина MN,
ComPacT NS630b/NS3200, фиксиран,
100/130V AC/DC, резервна част



Заглавна страница

| | |
|--|---|
| Обхват | ComPacT |
| Гама на продукта | ComPacT NS630b...1600 ново поколение ComPacT NS1600b...3200 ново поколение |
| Съкратено наименование на устройството | MN |
| Тип продукт или компонент | Изключвателна бобина |
| Приложение на устройството | Контрол |
| Тип освобождаване на напрежението | Отваряща бобина Минималнонапрежена бобина |
| Тип управление | Стандартно |
| [Uc] Контролно напрежение | 100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC |
| Circuit breaker mounting mode | Фиксиран |
| Съвместимост на гамата | ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 |

Допълнителни устройства

| | |
|-------------------------------------|---|
| Operating threshold | 0.35...0.7 x Un отваряне 0.85 x Un затваряне |
| Време за реакция/отговор | 90 ms +/- 5 % за Компактен NS630b...1600 90 ms +/- 5 % за Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % за MasterPact NT 90 ms +/- 5 % за MasterPact NW |
| Захранваща мощност | 4,5 VA |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Резервна част за MasterPact NT Резервна част за MasterPact NT NAVY Резервна част за MasterPact NW Резервна част за MasterPact NW NAVY Резервна част за ComPacT NS630b...1600 ново поколение Резервна част за ComPacT NS1600b...3200 ново поколение |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,5 cm |
| Package 1 Width | 6,1 cm |
| Package 1 Length | 8,3 cm |
| Package 1 Weight | 153,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 13,0 cm |
| Package 2 Width | 9,0 cm |
| Package 2 Length | 18,0 cm |

| | |
|------------------------------|----------|
| Package 2 Weight | 1,576 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 40 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 6,791 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация На REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Информация За Излизане От Употреба |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|