

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## A9A26855 Допълнителен контакт ACTI9 ISD 240-415VAC



### Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	Fault contact
Съкратено наименование на устройството	iSD
Композиция на сигнални контакти	1 C/O
[In] номинален ток	DC-12 1 A при 130 V, DC DC-12 1,5 A при 60 V, DC DC-12 2 A при 48 V, DC DC-12 6 A при 24 V, DC AC-12 3 A при 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A при 240 V, AC 50/60 Hz
9 мм стъпка	1

### Допълнителни устройства

Локална сигнализация	Механичен индикатор
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Дъно: Да
Височина	86 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73 mm
Нето тегло на продукта	33 g
Цвят	Бяло
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми (горен) 1 кабел(и) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - гъвкав Самозатягащи се клеми (горен) 1 кабел(и) 1...4 mm <sup>2</sup> - твърд Самозатягащи се клеми (горен) 2 кабел(и) 2,5 mm <sup>2</sup> - твърд Самозатягащи се клеми (горен) 2 кабел(и) 1,5 mm <sup>2</sup> - с подвижна втулка
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m

### Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	KEMA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]ASEFA
IP степен на защита	IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,35 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	52,66 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------