

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9A26869

Acti 9 - Auxiliary contact iOF - 1 C/O - AC/DC



Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	OC контакт
Съкратено наименование на устройството	iOF
Композиция на сигнални контакти	1 C/O
[In] номинален ток	DC-12 1 A при 130 V, DC DC-12 1,5 A при 60 V, DC DC-12 2 A при 48 V, DC DC-12 6 A при 24 V, DC AC-12 3 A при 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A при 240 V, AC 50/60 Hz
9 мм стъпка	1

Допълнителни устройства

Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Дъно: Да
Височина	86 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73 mm
Нето тегло на продукта	32 g
Цвят	Бяло
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми1кабел(и)0,5...2,5 mm ² - гъвкав Самозатягащи се клеми1кабел(и)1...4 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми2кабел(и)2,5 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми2кабел(и)1,5 mm ² - с подвижна втулка
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]ASTA
IP степен на защита	IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,35 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	52,66 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------