

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9A26924

Acti 9 - спомагателен контакт iOF - 1 C/O - AC/DC



Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	OC контакт
Съкратено наименование на устройството	iOF
Композиция на сигнални контакти	1 C/O
[In] номинален ток	AC-12 6 A при 240 V, AC 50/60 Hz AC-12 3 A при 415 V, AC 50/60 Hz DC-12 2 A при 48 V, DC DC-12 1,5 A при 60 V, DC DC-12 1 A при 130 V, DC DC-12 6 A при 24 V, DC
9 мм стъпка	1

Допълнителни устройства

[Ue] Номинално изолационно напрежение	500 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Горен: Да
Височина	86 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73 mm
Тегло на продукта	32 g
Цвят	Бяло
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми (Дъно) 1кабел(и)1...4 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми (Дъно) 1кабел(и)0,5...2,5 mm ² - гъвкав Самозатягащи се клеми (Дъно) 2кабел(и)2,5 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми (Дъно) 2кабел(и)1,5 mm ² - с подвижна втулка
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
IP степен на защита	IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оцененка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,200 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,350 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------