

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9A26969

Напрежение на отваряне - iMNx - със Защита - 220..240 VAC



Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	Минимално-напреженов изключвател
Съкратено наименование на устройството	iMNx
[Uc] Контролно напрежение	220...240 V AC 50/60 Hz
Тип управление	C външно захранване
9 мм стъпка	2

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай) Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми Acti 9 Acti9 iC40
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Тип монтаж	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Горен: Да
Широчина	18 mm
Цвят	Бяло
Свързване - клеморед	Захващащи клеми - 1 11 mm ² - твърд Захващащи клеми - 2 2,1 mm ² - твърд Захващащи клеми - 1 9 mm ² - гъвкав Захващащи клеми - 2 2,1 mm ² - гъвкав с накрайник на кабела
Затягащ момент	1 N.m
Код за съвместимост	IMNx

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8,1 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	88 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	10,4 cm
Package 2 Length	26,7 cm
Package 2 Weight	758 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,311 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	Yes
----------	-----