

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# A9A26971

## Напрежение на отваряне - iMNx - със Защита - 380..415 VAC



### Основни

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Range of product                       | Acti 9                           |
| Тип продукт или компонент              | Минимално-напреженов изключвател |
| Съкратено наименование на устройството | iMNx                             |
| [Uc] Контролно напрежение              | 380...415 V AC 50/60 Hz          |
| Тип управление                         | C външно захранване              |
| 9 мм стъпка                            | 2                                |

### Допълнителни устройства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Съвместимост на гамата | Acti 9 Acti9 iC65<br>Acti 9 Acti9 ARA<br>Acti 9 Acti9 iDPN Vigi<br>Acti 9 Acti9 iID<br>Acti 9 Acti9 iSW-NA<br>Acti 9 Acti9 RCA<br>Acti 9 Acti9 iDPN (версия за Китай)<br>Acti 9 Acti9 iC60 миниатюрен прекъсвач с двойни клеми<br>Acti 9 Acti9 iC40 |
| Локална сигнализация   | Индикатор за действие   |
| Тип монтаж             | Скоба   |
| Монтажна подпора       | DIN шина  |
| Разпределителен блок   | Горен: Да   |
| Широчина               | 18 mm   |
| Цвят                   | Бяло  |
| Свързване - клеморед   | Захващащи клеми - 1 12 mm <sup>2</sup> - твърд<br>Захващащи клеми - 2 2,11 mm <sup>2</sup> - твърд<br>Захващащи клеми - 1 10 mm <sup>2</sup> - гъвкав<br>Захващащи клеми - 2 2,11 mm <sup>2</sup> - гъвкав с накрайник на кабела                    |
| Затягащ момент         | 1 N.m   |
| Код за съвместимост    | IMNx  |

### Околна среда

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Стандарти                                   | EN/IEC 60947-1                      |
| Отговаряне на тропически изисквания         | 2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1 |
| Относителна влажност                        | 95 % при 55 C                       |
| Температура на околния въздух при работа    | -35...70 C                          |
| Температура на околната среда за съхранение | -40...85 C                          |

## Опаковъчни единици

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,100 cm  |
| Package 1 Length             | 9,200 cm  |
| Package 1 Weight             | 89,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 8,800 cm  |
| Package 2 Width              | 10,100 cm |
| Package 2 Length             | 26,600 cm |
| Package 2 Weight             | 771,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 72        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 7,841 kg  |

## Устойчивост на офертата

|   |  |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium  |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация На REACH</a>  |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Compliant with Exemptions  |
| Без живак   | Да   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>   |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>   |
| Профил на циркулярност                                  | <a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>   |
| WEEE  | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

|          |     |
|----------|-----|
| Гаранция | Yes |
|----------|-----|