

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9A27006

Въртяща се ръкохватка - за iC60 - червена дръжка



Основни

Гама на продукта	ISW-NA IC60 IID ISW 40...125
Тип продукт или компонент	Въртяща се ръкохватка
Тип аксесоари / отделни части	Контролни аксесоари
Цвят на дръжка	Червен
Монтаж на въртяща се ръкохватка	Разширен

Допълнителни устройства

Тип монтаж	Изваждаем Фиксиран
Заклучване на въртяща се ръкохватка	Заклучване в позиция OFF Макс. 3 катинара Заклучване в O позиция
Монтажна локация на въртяща се ръкохватка	Страничен Преден

Околна среда

IP степен на защита	IP55
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	47,500 cm
Package 1 Weight	667,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,850 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	Yes
----------	-----