

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9C63316

Reflex iC60N Ti24 16 A 3P крива D с интегриран контролер MCB



Заглавна страница

Приложение на устройството	Дистрибуция Контрол
Обхват	Acti9
Наименование на продукта	Reflex iC60
Съкратено наименование на устройството	Reflex iC60N
Тип продукт или компонент	Integrated control circuit breaker
Брой полюси	3P
Брой защитени полюси	3
Тип мрежа	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	D

Допълнителни устройства

[In] номинален ток	16 A
Честота на мрежата	50/60 Hz
Код изключвателна способност	N
Изключвателна способност	20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Бутон ВКЛ / ИЗКЛ Палец Remote control by pulse Remote control by continuous command
Тип контролен сигнал	Поддържан, много ниско напрежение Импулс Поддържан
Локална сигнализация	Red LED: fault Flashing LED: device overheat Зелен LED: устройството включено Flashing LED: device ready Flashing LED: device tripped
[Uc] Контролно напрежение	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC в 50/60 Hz
Тип монтаж	Фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 мм стъпка	11
Височина	84 mm
Широчина	99 mm

Дълбочина	77 mm
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	50000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Положение за заключване(блокиране)	Със заключване
Тип заключване	Катинар в положение OFF
Защита от земна утечка	Отделен блок
Съвместимост на продуктите	With PLC

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	93 % при 40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	688,900 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,112 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------