

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# A9C63325

## Reflex iC60N Ti24 25 A 3P крива D с интегриран контролер MCB



### Заглавна страница

Приложение на устройството	Дистрибуция Контрол
Обхват	Acti9
Наименование на продукта	Reflex iC60
Съкратено наименование на устройството	Reflex iC60N
Тип продукт или компонент	Integrated control circuit breaker
Брой полюси	3P
Брой защитени полюси	3
Тип мрежа	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитен
Крива	D

### Допълнителни устройства

[In] номинален ток	25 A
Честота на мрежата	50/60 Hz
Код изключвателна способност	N
Изключвателна способност	20 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 10 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Remote control by pulse Бутон ВКЛ / ИЗКЛ Remote control by continuous command Палец
Тип контролен сигнал	Поддържан Поддържан, много ниско напрежение Импулс
Локална сигнализация	Red LED: fault Flashing LED: device tripped Зелен LED: устройството включено Flashing LED: device ready Flashing LED: device overheat
[Uc] Контролно напрежение	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC в 50/60 Hz
Тип монтаж	Фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm стъпка	11
Височина	84 mm
Широчина	99 mm

Дълбочина	77 mm
Цвят	Бяло
Механична издръжливост	50000 cycles
Електрическа устойчивост	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Положение за заключване(блокиране)	Със заключване
Тип заключване	Катинар в положение OFF
Защита от земна утечка	Отделен блок
Съвместимост на продуктите	With PLC

### Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	93 % при 40 C

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	11,4 cm
Package 1 Length	16,7 cm
Package 1 Weight	704,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,343 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------