

Техническа спецификация за продукт Характеристики

A9C70114 Acti 9 - RCA дистанционно управление Aux за iC60 3P-4P



Основни

Range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	Спомагателно дистанционно управление
Съкратено наименование на устройството	RCA iC60
Брой извода за сигнал	1 OF безволтови контакти
Сигнално напрежение на веригата	Безволтов контакт 24...230 V 0.01...1 A AC

Допълнителни устройства

Тип управление	Дистанционно управление импулсен и поддържан 230 V AC 50/60 Hz
Входен ток	5 MA Импулс 5 mA Поддържан
Продължителност на импулс	>= 200 ms верига за управление
Време за реакция	< 500 ms
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в W	1 W
[Ue] номинално изолационно напрежение	400 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Стойност на настройки	Режим A: разрешено повторно затваряне след задействане Режим B: повторно затваряне, забранено след задействане Автоматично: разрешено дистанционно управление Изключено: забранено дистанционно управление
Локална сигнализация	Мигащ зелен LED: готовност за работа Мигащ оранжев LED: не работи
Тип монтаж	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	HE
9 мм стъпка	7
Височина	93 mm
Широчина	63 mm
Дълбочина	75,5 mm
Нето тегло на продукта	430 g
Цвят	Бяло
Електрическа устойчивост	10000 cycles
Механична издръжливост	10000 cycles
Положение за заключване(блокиране)	Със заключване
Захват на проводника	Електрозахранване: 10 mm за ДъноВръзка Вход: 10 mm за ДъноВръзка Изход: 8 mm за горенВръзка
Затягащ момент	Спомагателен изход: 0,7 N.m Спомагателно захранване: 1 N.m Допълнителен вход: 1 N.m

Съвместимост на гамата	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 iMDU адаптер за напрежение
Съвместимост на продуктите	3P или 4P IC60 3P или 4P iC65 iMDU






Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947
Категория на защита	II
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	93 % при 40 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	481,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,154 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	 Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------