

Техническа спецификация за продукт Характеристики

A9F85450

Миниатюрен автоматичен прекъсвач - 4P -
50A - крива D



Основни

| | |
|--|---|
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Обхват | Acti 9 |
| Наименование на продукта | Acti9 iC60 |
| Тип продукт или компонент | Миниатюрен прекъсвач |
| Съкратено наименование на устройството | iC60H |
| Брой полюси | 4P |
| Брой защитени полюси | 4 |
| [In] номинален ток | 50 A |
| Тип мрежа | AC DC |
| Технология изключително устройство | Термо-магнитен |
| Крива | D |
| Изключвателна способност | 10000 A Icp при 400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 42 KA Icu при 12...60 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 10 KA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 15 KA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 30 KA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 42 KA Icu при 100...133 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2 |
| Категория за оползотворяване | Категория A в съответствие с EN 60947-2 Категория A в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност за изолация | Да в съответствие с EN 60898-1 Да в съответствие с EN 60947-2 Да в съответствие с IEC 60898-1 Да в съответствие с IEC 60947-2 |
| Стандарти | EN 60898-1 IEC 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Допълнителни устройства

| | |
|--|--|
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| Магнитно изключване | 12 x I _n +/- 20 % |
| Работна изключвателна възможност | 15 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % в съответствие с EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % в съответствие с IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 21 KA 50 % в съответствие с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 21 KA 50 % в съответствие с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 15 KA 100 % в съответствие с IEC 60947-2 - 180...250 V DC 15 KA 100 % в съответствие с EN 60947-2 - 180...250 V DC |
| Ограничителен клас | 3 в съответствие с EN 60898-1 3 в съответствие с IEC 60898-1 |
| [U _e] Номинално изолационно напрежение | 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| [U _{imp}] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с EN 60947-2 6 kV в съответствие с IEC 60947-2 |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Тип управление | Палец |
| Локална сигнализация | Индикатор за изключване |
| Тип монтаж | Фиксиран |
| Монтажна подпора | DIN шина |
| Разпределителен блок | Отгоре или отдолу: Да |
| 9 мм стъпка | 8 |
| Височина | 85 mm |
| Широчина | 72 mm |
| Дълбочина | 78,5 mm |
| Тегло на продукта | 0,5 kg |
| Цвят | Бяло |
| Механична издръжливост | 20000 cycles |
| Електрическа устойчивост | 10000 cycles |
| Свързване - клеморед | Единична клема (Отгоре или отдолу) 1...35 mm ² твърд Единична клема (Отгоре или отдолу) 1...25 mm ² гъвкав |
| Захват на проводника | 14 mm за Отгоре или отдолуВръзка |
| Затягащ момент | 3,5 N.m Отгоре или отдолу |
| Защита от земна утечка | Отделен блок |

Околна среда





| | |
|---|---|
| IP степен на защита | IP20 в съответствие с IEC 60529 IP20 в съответствие с EN 60529 |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с EN 60947-2 3 в съответствие с IEC 60947-2 |
| Категория на защита | IV |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 в съответствие с IEC 60068-1 |
| Относителна влажност | 95 % при 55 C |
| Допустима работна надморска височина | 0...2000 м |
| Температура на околния въздух при работа | -35...70 C |
| Температура на околната среда за съхранение | -40...85 C |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,3 cm |
| Package 1 Width | 7,1 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight | 535,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 3 |
| Package 2 Height | 8,2 cm |
| Package 2 Width | 9,8 cm |
| Package 2 Length | 22,4 cm |
| Package 2 Weight | 1,666 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 33 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 18,852 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH |  Декларация На REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Compliant with Exemptions |
| Регламент на Китай относно RoHS |  Декларация На Китай Относно RoHS |
| Информация за освобождаване от RoHS |  Да |
| Оповестяване за опазване на околната среда |  Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|