

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

# AR201

## Рак с 2 колони NetShelter 45U #12-24 отвора с резба, черно



### Преглед

Време за доставка	Обикновено на склад
-------------------	---------------------

### Заглавна страница

Брой рак модули	45U
Брой кабели	1
Предоставено оборудване	24 x #12-24 x 0.5 inch pilot screws Ръководство за потребителя

### Физически

Цвят	Черен
Височина	213,6 cm
Широчина	51,3 cm
Дълбочина	37,6 cm
Нето тегло на продукта	11,82 kg
Място на монтаж	Преден панел
Предпочитания за монтиране	No preference
Тип монтаж	Not rack-mountable
Максимална дълбочина на монтаж	104,8 cm
Ширина на рака	19"
Маркиране	3 gauge post
Постоянен допустим товар	340,2 kg статичен

### Съответствие

Стандарти	EIA-310E
Продуктови сертификати	в UL списъка[RETURN]TAA

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	220 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	14 kg

## Устойчивост на офертата

Опаковки без пластмаси	Не
Пакет с карта за рециклиране	Не
REACH Регламент	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH без SVHC	Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Токсичен дебел без тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
Връщане	Yes
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	42

## Гаранции по договора

Гаранция	2 години ремонт или смяна
----------	---------------------------