

Техническа спецификация за продукт Характеристики

C103TM016 Изключвателно устройство NSX100 AC 3P3D 16A TMD



Заглавна страница

| | |
|---------------------------------------|---|
| Обхват | ComPacT ново поколение |
| Гама на продукта | ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250 DC new generation |
| Тип продукт или компонент | Изключващ блок |
| Наименование изключващ блок | TM-D |
| Технология изключвателно устройство | Термо-магнитен |
| Съвместимост на гамата | ComPacT ново поколение NSX100 ComPacT ново поколение NSX100 DC |
| Приложение на устройството | Дистрибуция |
| Брой полюси | 3P |
| Тип защитени полюси | 3D |
| Защитни функции на изключвателно у-во | LI |
| Тип защита | L : за Защита от пренатоварване (термична) I : за Защита от късо съединение (магнитно) |
| Trip unit rating | 16 A при 40 C |
| [Ue] номинално работно напрежение | 690 V AC 50/60 Hz 750 V DC |
| Тип мрежа | AC DC |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Фиксиран |

Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Регулируем |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Неподвижен/фиксиран |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120...400 S при 1.5 x In 15 s при 6 x Ir |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li | Неподвижен/фиксиран |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 190 A |
| Защита от земна утечка | Без |

Околна среда

| | |
|---|---------------------------------|
| Стандарти | EN/IEC 60947-2 |
| Защита от токов удар | Клас II |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с IEC 60947-1 |
| IP степен на защита | IP40 в съответствие с IEC 60529 |
| Температура на околния въздух при работа | -25...70 C |
| Температура на околната среда за съхранение | -50...85 C |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,0 cm |
| Package 1 Width | 10,0 cm |
| Package 1 Length | 11,5 cm |
| Package 1 Weight | 434,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 28 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 12,524 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация На REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Compliant with Exemptions |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Информация За Излизане От Употреба |