

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## GV3PC01 Метална кутия за GV3 с черна ръкохватка



### Заглавна страница

Обхват	TeSys
Тип продукт или компонент	Табло
Съкратено наименование на устройството	GV3PC
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост на продуктите	GV3P GV3L
Enclosure type	Повърхностен монтаж

### Допълнителни устройства

Материал	Метал
Заклучване на въртяща се ръкохватка	Заклучване в позиция ON Заклучване в позиция OFF
Цвят на дръжка	Черен
Височина	312 mm
Широчина	181 mm
Дълбочина	203,5 mm
Нето тегло на продукта	2 kg

### Околна среда

Степен на защита IP	IP65
Продуктови сертификати	UKCA

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,5 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	31,5 cm
Package 1 Weight	3,642 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	94,5 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	231 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh free of SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Toxic heavy metal free	Да
Mercury free	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Да</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------