

Техническа спецификация за продукт Характеристики

GV7AC022 Моторен прекъсвач-аксесоари

Заглавна страница

Обхват	TeSys
Тип продукт или компонент	Clip-on connector
Съкратено наименование на устройството	GV7AC
Съвместимост на гамата	TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари

Допълнителни устройства

[Ie] номинален работен ток	220 A
Свързване - клеморед	Винтова клема 1,5...185 mm ²
Количество в комплект	Комплект от 3
Нето тегло на продукта	0,3 kg

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,54 cm
Package 1 Width	15,24 cm
Package 1 Length	16,51 cm
Package 1 Weight	0,17 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,463 kg

Устойчивост на офертата

Опаковки без пластмаси	Не
Пакет с карта за рециклиране	Не
SCIP номер	66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
REACH Регламент	Декларация На REACH
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията с изключения
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация На Китай Относно RoHS

ОЕЕО	На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане	No
Гаранции по договора	
Гаранция	18 months