

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## ISM10202P OptiLine 45 - ъглова връзка - 95 x 55 mm - PC/ABS - полярно бяло



### Заглавна страница

Гама на продукта	OptiLine 45
Система за кабелна инсталация	Канал
Product type	External corner
Colour	Полярно бяло (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Комплект от 1 бр.

### Допълнителни устройства

Материал за канали	Пластмаса
Размер на канала	95 x 55 mm
Начин на монтаж	Монтира се с щракване
Product material	PC/ABS
Дължина	105 mm
Височина	104 mm
Широчина	105 mm

### Околна среда





Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 C
IP степен на защита	IP40
IK степен на защита	IK07

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	106 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	2,55 kg
Package 3 Height	105 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 <a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)  <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране