

Техническа спецификация за продукт Характеристики

ISM10301P OptiLine 45 - ъглова връзка - 140 x 55 mm - PC/ABS - полярно бяло

Заглавна страница

Гама на продукта	OptiLine 45
Система за кабелна инсталация	Канал
Product type	Internal corner
Colour	Полярно бяло (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Материал за канали	Пластмаса
Размер на канала	140 x 55 mm
Начин на монтаж	Монтира се с щракване
Product material	PC/ABS
Дължина	117 mm
Височина	149 mm
Широчина	117 mm

Околна среда

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 C
IP степен на защита	IP40
IK степен на защита	IK07

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	121,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,612 kg
Unit Type of Package 3	P12

Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	24,272 kg

Устойчивост на офертата

Опаковки без пластмаси	Не
Пакет с карта за рециклиране	Да
REACH Регламент	Декларация На REACH
REACH без SVHC	Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали	Да
Без живак	Да
Устойчива опаковка	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация На Китай Относно RoHS
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане	No