

Техническа спецификация за продукт Характеристики

K10D004NCH

Пакетен превключвател - 1 полюс - 60° - 10
А - за Ø 16 or 22 мм

Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony K
Тип продукт или компонент	Complete cam switch
Наименование на компонента	K10
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух	10 A
Продуктов монтаж	За преден монтаж
Начин на монтаж	Ø 16 или 22 mm отвор
Cam switch head type	With front plate 30 x 30 mm
Вид оператор	Черен handle
Заклучване на въртяща се ръкохватка	Без
Presentation of legend	C metallic, 1 - 2 - 3 - 4 черен
Cam switch function	Stepping switch
Връщане	Без
Изключена позиция	Without Off position
Брой полюси	1P
Switching positions	Right: 270° - 330° - 30° - 90°
Степен на защита IP	Контактен блок: IP20 Operating head: IP65 conforming to IEC 60529

Допълнителни устройства

Брой стъпки	4
Switching angle	60 °
[Ue] Изолационно напрежение	440 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
Номинална работна мощност в W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 фаза 750 W AC-23A, 220/240 V 1 фаза
Номинална мощност в hp	0,33 hp при 110/120 V AC, 1 фаза 0,75 hp при 220/240 V AC, 1 фаза
[Ie] номинален работен ток AC	10 A при 400 V AC-1 10 A при 400 V AC-21A 3 A при 240 V AC-15 6 A при 120 V AC-15
[Ie] номинален работен ток DC	10 A при 24 V резистивен 0,3 A при 220 V резистивен 0,7 A при 110 V резистивен
Електрическа устойчивост	10000000 cycles
Защита от късо съединение	10 A Карта предпазител gG
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с IEC 60947-1
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Електрическо свързване	Captive screw clamp terminals 2 x 1.5 mm ²
Механична издръжливост	1000000 cycles
CAD цялостна широчина	30 mm
CAD цялостна височина	30 mm
CAD цялостна дълбочина	88 mm
Нето тегло на продукта	0,045 kg





Околна среда

Стандарти	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CULus
Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух при работа	-20...55 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Защита от токов удар	Клас II съответстващ на IEC 60536

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	65
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,665 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)  Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------