

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## K10F013UCH Пакетен превключвател

### Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony K
Тип продукт или компонент	Complete cam switch
Наименование на компонента	K10
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух	10 A
Продуктов монтаж	За преден монтаж
Начин на монтаж	Ø 16 или 22 mm отвор
Cam switch head type	With front plate 30 x 30 mm
Вид оператор	Черен handle
Заклучване на въртяща се ръкохватка	Без
Presentation of legend	C metallic, 1 - 2 черен
Cam switch function	Changeover switch
Връщане	Без
Изключена позиция	Without Off position
Брой полюси	3P
Switching positions	Left: 330° Right: 30°
Степен на защита IP	Контактен блок: IP20 Operating head: IP65 conforming to IEC 60529

### Допълнителни устройства

Switching angle	60 °
[Ue] Изолационно напрежение	440 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
Номинална работна мощност в W	1800 W AC-23A, 220/240 V 3 фази 370 W AC-23A, 110/120 V 1 фаза 750 W AC-23A, 220/240 V 1 фаза
Номинална мощност в hp	1 Hp при 220/240 V AC, 3 фази 0,33 Hp при 110/120 V AC, 1 фаза 0,75 Hp при 110/120 V AC, 3 фази 0,75 hp при 220/240 V AC, 1 фаза
[Ie] номинален работен ток AC	10 A при 400 V AC-1 10 A при 400 V AC-21A 3 A при 240 V AC-15 6 A при 120 V AC-15
[Ie] номинален работен ток DC	10 A при 24 V резистивен 0,3 A при 220 V резистивен 0,7 A при 110 V резистивен
Електрическа устойчивост	100000000 cycles
Защита от късо съединение	10 A Карта предпазител gG
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с IEC 60947-1
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Електрическо свързване	Captive screw clamp terminals 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Механична издръжливост	1000000 cycles
CAD цялостна широчина	30 mm
CAD цялостна височина	30 mm

CAD цялостна дълбочина	100 mm
Нето тегло на продукта	0,055 kg

### Околна среда

Стандарти	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CULus
Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух при работа	-20...55 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Защита от токов удар	Клас II съответстващ на IEC 60536

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	72,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	65
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,004 kg

### Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------