

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LE600I Line-R 600VA за автоматично регулиране на напрежението



Преглед

Време за доставка	Обикновено на склад
-------------------	---------------------

Заглавна страница

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Номинална мощност във W	600 W
Номинална мощност в VA	600 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Предоставено оборудване	Ръководство за потребителя

Батерии и време на работа

Включени батерийни модули	0
Battery Slots Empty	0

Физически

Цвят	Бежов
Височина	11,6 cm
Широчина	21,4 cm
Дълбочина	14,1 cm
Нето тегло на продукта	3,1 kg
Предпочитания за монтиране	No preference
Тип монтаж	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB съвместим	No

Вход

Честотна мрежа	47...63 Hz
Ефективност при пълен товар	160...290 V

Изход

Максимална конфигурируема мощност (ватове)	600 W
--	-------

Съответствие

Продуктови сертификати	C-отметка[RETURN]CE[RETURN]GOST
Стандарти	EN 55024 EN 60950

Екологичност

Температура на околния въздух при работа	0...40 C
Относителна влажност	5...95 %
Допустима работна надморска височина	0...10000 ft
Температура на околната среда за съхранение	-25...65 C
Относителна влажност за съхранение	5...95 %
Надморска височина при съхранение	0,0000000000...15240,0000000000 m




Защита от пренапрежение и филтриране

Характеристика на свършенергията	300 J
----------------------------------	-------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,5 cm
Package 1 Width	27,3 cm
Package 1 Length	20,7 cm
Package 1 Weight	3,4 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	36,7 cm
Package 2 Width	28,4 cm
Package 2 Length	43,3 cm
Package 2 Weight	15 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	125,1 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	405,54 kg
SCC14	10731304197895

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на EC	Compliant with Exemptions
RoHS exemption information	 Yes
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	2 години ремонт или смяна
----------	---------------------------