

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LT6CT2001 Токов трансф. SFO 200 1A

Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	LT6CT
Тип продукт или компонент	Current transformer
Съвместимост на гамата	TeSys TeSys T моторен контролер

Допълнителни устройства

Коефициент на токов трансформатор	200/1
Клас на точност	Клас 5P
Precision limit factor	15
[Ue] номинално изолационно напрежение	690 V
Диаметър	35 mm
Сечение на кабела	30 mm ²
Височина	107 mm
Широчина	95 mm
Дълбочина	25 mm
Нето тегло на продукта	0,55 kg




Околна среда

Стандарти	BS 7626 IEC 60185
Максимална температура на околния въздух z	50 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	10,600 cm
Package 1 Weight	450,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,600 kg

Устойчивост на офертата

REACH Регламент	 Декларация На REACH
REACH без SVHC	Yes
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Compliant with Exemptions
Без живак	Yes
Информация за освобождаване от RoHS	 Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	 Декларация На Китай Относно RoHS
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------