

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LV833819 Изключваща бобина MN - 24 V AC/DC - за изваждаем MTZ1



Заглавна страница

Maximum response time	45 ms При отваряне за MasterPact MTZ1
Обхват	Masterpact
Съкратено наименование на устройството	MN
Тип продукт или компонент	Минимално-напреженов изключвател
Приложение на устройството	Безопасност
Съвместимост на гамата	Masterpact Masterpact MTZ1 Прекъсвач
Тип освобождаване на напрежението	Мигновен

Допълнителни устройства

Тип управление	Стандартно
[Un] voltage power supply	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC
Праг на изключващо напрежение	0,35...0,7 Un отваряне 0.85 Un затваряне
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Изваждаем

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	177,0 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба