

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LV847897SP

ел. мотор MCH, MasterPact MTZ2/MTZ3,
spare part, 440/480 V AC 50/60 Hz



Основни

Обхват	Masterpact
Тип продукт или компонент	Моторен механизъм
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Допълнителни устройства

Тип управление	Стандартно
[Uc] Контролно напрежение	440...480 V AC 50/60 Hz
Праг на изключващо напрежение	0.85...1.1 Un
Максимална консумация на мощност в VA	180 VA
Защита от свръхток	#N/A 0,1 s
Максимално време за зареждане	4 s
Максимална честота	<= 3 цикъла в минута
Provided contact	Limit switch contact при 240 V 10 A

Околна среда

Предоставено оборудване	1 инструкция за употреба
Тип оферта	Резервна част

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	1,986 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,357 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи