

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LV848068 Товаров прекъсвач Masterpact MTZ2 20 HA - 2000 А - 4Р фиксиран



Заглавна страница

Обхват	Masterpact
Тип продукт или компонент	Товаров разединител
Приложение на устройството	Дистрибуция
Товаров разединител	MasterPact MTZ2 20 HA
Брой полюси	4P
Тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz

Допълнителни устройства

Тип управление	Бутон
Тип монтаж	Фиксиран
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Номинален работен ток	2000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] номинално изолационно напрежение	1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	12 kV в съответствие с EN/IEC 60947-3
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост	36 kAпо време на3 s в съответствие с EN/IEC 60947-3 66 kAпо време на1 s в съответствие с EN/IEC 60947-3
Номинален действащ ток на късо съединение	145 kA peak 220...690 V AC при 50/60 Hz
Категория за оползотворяване	AC-23A AC-3
Изключвателна способност	66 kA Icu при 220...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Ics] номинална експлоатационна прекъсваща с	66 kA при 220...690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
Performance level	HA
Възможност за изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-3
Индикатор за позиция на контакта	Да
Видимо прекъсване	Не
Механична издръжливост	20000 cycles with periodic preventive maintenance в съответствие с EN/IEC 60947-3
Електрическа устойчивост	AC-23A: 8000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Свързващи клеми	115 mm
Височина	352 mm
Широчина	537 mm
Дълбочина	300 mm

Околна среда

Нето тегло на продукта	65 kg
Стандарти	EN/IEC 60947-3
Продуктови сертификати	IECEE CB Scheme
IP степен на защита	IP30
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-4-1
Температура на околния въздух при работа	-25...70 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...85 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	30,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	47,27 kg

Устойчивост на офертата

Състояние на green premium	Продукт Green Premium
REACH Регламент	Декларация На REACH
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Compliant with Exemptions
Без живак	Yes
Информация за освобождаване от RoHS	Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------