

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LVCT00603S

LV CT 600 A - 0.333 V output - split core CT - 62 mm x 132 mm

Заглавна страница

Обхват	PowerLogic
Съкратено наименование на устройството	LVCT
Тип продукт или компонент	Current transformer
Изходно напрежение	0.333 V
Електрическо свързване	Кабел: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Предназначение на продуктите	#N/A #N/A #N/A IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Допълнителни устройства и аксесоари	Измервателен аксесоар
Тип токов трансформатор	Split core balance
[In] номинален ток	600 A
Честота на мрежата	50/60 Hz

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA електромер PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB електромер PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME електромер PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA електромер PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB електромер PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCC електромер PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 електромер PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 електромер PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 електромер PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 електромер PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 електромер PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 електромер PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 електромер PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 електромер PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 електромер PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 електромер PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 електромер Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 електромер Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 електромер
Точност при измерване	1 % #N/A

Околна среда

Относителна влажност	95 %
Температура на околния въздух при работа	-15...60 C
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Широчина	Вътрешно: 62 mm Външен: 151 mm
Дълбочина	30 mm

Височина	Вътрешно: 73 mm Външен: 132 mm
Нето тегло на продукта	0,58 kg

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,200 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	25,400 cm
Package 1 Weight	864,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,297 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------