

### Заглавна страница

Обхват	PrismaSeT
Гама на продукта	PrismaSeT P
Тип продукт или компонент	Монтиращи плочи
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Квадратен 650 mm 400 mm Квадратен 650 mm 800 mm
Инсталирано устройство	ComPact: Фиксиран NS1250 - контрол: палец - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS1250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS1250 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS1600 - контрол: палец - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS1600 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS1600 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS630b...1000 - контрол: палец - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS630b...1000 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NS630b...1000 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация
Описание на полюсите	1 x 3P: Фиксиран NS1250 вертикален 1 x 4P: Фиксиран NS1250 вертикален 1 x 3P: Фиксиран NS1600 вертикален 1 x 4P: Фиксиран NS1600 вертикален 1 x 3P: Фиксиран NS630b...1000 вертикален 1 x 4P: Фиксиран NS630b...1000 вертикален
Number of vertical modules [50 mm]	17: NS1250, front connection on Canalis в 650 mm квадратен 16: NS1250, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен 14: NS1250, front connection on adaptor в 650 mm квадратен 10: NS1250, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен 16: NS1600, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен 14: NS1600, front connection on adaptor в 650 mm квадратен 10: NS1600, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен 17: NS630b...1000, front connection on Canalis в 650 mm квадратен 16: NS630b...1000, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен 12: NS630b...1000, front connection on adaptor в 650 mm квадратен 10: NS630b...1000, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен
Стандарти	IEC 61439-2
Продуктови сертификати	ASTA

## Допълнителни устройства

Материал	Листова стомана
Защитни мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие	Матиран С текстура
Цвят	Бяло (RAL 9003)
Широчина	650 mm
Височина	300 mm










## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	3,154 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,265 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	102,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	135,0 kg

## Устойчивост на офертата

Опаковки без пластмаси	Не
Пакет с карта за рециклиране	Да
BVB	 Приет
REACH Регламент	 Декларация На REACH
REACH без SVHC	Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)  Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC	Да
Халогенно съдържание	Без халогенни пластмасови части
Връщане	No