

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LVS04265 "PrismaSeT G 12 V.TRUNKING SUPPORTS"



Заглавна страница

Обхват	PrismaSeT
Гама на продукта	PrismaSeT G PrismaSeT P
Тип продукт или компонент	Подпора
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоари за канали
Тип аксесоари / отделни части	Cable duct
Съвместимост на гамата	PrismaSeT PrismaSeT P #N/A PrismaSeT PrismaSeT G #N/A
Съвместимост на продуктите	#N/A

Допълнителни устройства

Installation description	Квадратен Wall-mounted enclosure Floor-standing enclosure
Предоставено оборудване	Винтове (пластмаса)
Монтажна подпора	Заден #N/A
Начин на монтаж	С щипки
Количество в комплект	Комплект от 12
Нето тегло на продукта	0,2 kg
Материал	Пластмаса
Цвят	Бяло (RAL 9001)

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	43,400 cm
Package 1 Weight	193,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	5,655 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	73,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	58,000 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране