

Техническа спецификация за продукт Характеристики

LVS08965 "PrismaSeT G SWITCHBOARD PORTABLE LAMP"



Основни

Обхват	PrismaSeT
Гама на продукта	PrismaSeT P PrismaSeT G
Тип продукт или компонент	#N/A
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за осветление
Съвместимост на гамата	PrismaSeT PrismaSeT P Табло PrismaSeT PrismaSeT G Табло
Предоставено оборудване	Доставен без захранващ кабел

Допълнителни устройства

Тип монтаж	Магнитен
Монтажна подпора	Врата Рамка
Installation description	Квадратен
[Us] номинално захранващо напрежение	220/240 V
Клас на електроизолация	Клас II
Тип мрежа	AC
Номинална мощност във W	11 W
Материал	Пластмаса
Количество в комплект	Комплект от 1 бр.
Дължина	345 mm
Височина	90 mm
Дълбочина	42 mm
Нето тегло на продукта	0,64 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP30
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	630,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	13,295 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.