

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MTN2366-0325 Контакт Шуко + USB зарядно- 2.4A 16A - активно бяло, System M



Заглавна страница

Обхват	Merten
Наименование на продукта	System M
Тип продукт или компонент	USB зарядно + контакт

Допълнителни устройства

Представяне на устройството	Mechanism with fixing frame and cover plate
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Шуко
Вид капак	C капак
Номинален ток	16 A
Тип USB захранване	USB тип A + A
Тип интегрирана връзка	1 socket-outlet 250 V AC, максимален ток на натоварване:16 A 2 USB порт 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A
Входна мощност	12 W
Монтажна подпора	#N/A
Позиция на кабелната обувка	Straight 0° position
Начин на монтаж	C винтове и щипки
Цветови нюанс	Активно бял (RAL 9016)
Покритие	Гланциран
Повърхностна обработка	Необработен
Тип опаковка	Кутия
Температура на околната среда за съхранение	-20...60 C
Тип защита	1 външен предпазител Battery charge protection Термична защита Against short-circuits #N/A Автоматична защита от пренапрежение
Температура на околния въздух при работа	-5...35 C
Експлоатационен живот в цикли	30000 cycles
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Брой клеми	3
Брой кабели	2
Капацитет на крайници	1.5...2.5 мм ² за твърд кабел/и 1.5...2.5 мм ² за Неподвижен кабел/и

Материал	Термопластмаса PC (поликарбонат): корпус
Дължина на оголване на проводника	11 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	44 mm
Дълбочина на свързване	32 mm
Нето тегло на продукта	0,092 kg
Стандарти	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 EN/IEC 60950 NEN-EN 50198-2
Продуктови сертификати	CB[RETURN]VDE[RETURN]KEMA- KEUR[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP20

Околна среда

Екологични характеристики	Използване на закрито Нормална среда
---------------------------	---

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	118,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,300 cm
Package 2 Width	33,800 cm
Package 2 Length	40,900 cm
Package 2 Weight	9,918 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране