

Техническа спецификация за продукт Характеристики

NSYPLSC5454G Кутия за PLS, полиестърна задна част, непрозрачен PC капак IP65 54x54x18cm



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa PLS
Съкратено наименование на устройството	PLS
Enclosure type	Многофункционален
Category	Insulating modular box
Nominal height	540 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	180 mm
Монтаж на таблото	За стенен монтаж
Състав на устройството	1 капак: on enclosure 1 gear part: on enclosure Locking screws
Вид основа	One piece moulded
Вид врата	Low plain cover
Тип брава	Slot screw

Допълнителни устройства

Сменяеми части	Капак Заклучващ винт
Материал	Капак: поликарбонат Заден: polyester reinforced with fibreglass
Цвят	Тяло: сив (RAL 7035)
Стандарти	NEMA classification 13 NEMA 4X IEC 62208
Продуктови сертификати	UL

Околна среда

Клас на електроизолация	Клас II
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK09 в съответствие с IEC 62262
Огнеупорно	960 C в съответствие с IEC 62208
Температура на околната среда за съхранение	-30...70 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,0 cm
Package 1 Width	56,0 cm
Package 1 Length	56,0 cm
Package 1 Weight	5,85 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	24

Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	185 cm
Package 2 Weight	155 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране