

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

NSYS3X8830H

Табло S3X 800X800X300 неръжд.316L



Основни

Обхват	Spacial
Наименование на продукта	Spacial S3X
Enclosure type	Многофункционален
Category	Compact кутия
Nominal height	800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Стенен монтаж
Състав на устройството	1 Тяло 1 Врата 2 Заклучване: Врата 2 perforated vertical profile drilled: Врата

Допълнителни устройства

Вид основа	Single piece body, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Тип врата	Плътна
Брой врати	Преден панел: 1врата(и)
Страна на отваряне на вратата	Реверсивен (120 °)
Тип брава	2 points lock, 3 mm double-bar
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Тип уплътнение	Без уплътнение
Достъп за работа	Преден
Сменяеми части	Врата С панти
Материал	Заклучване: Zamak Панта: Нераждаема стомана Тяло и врата: неръждаема стомана 316L
Покритие	Тяло и врата: Scotch-Brite® brushed Заклучване: chromium plated
Тегло на продукта	32 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	UL 508 тип A[RETURN]CAN/CSA 22
Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK10 в съответствие с IEC 62262
Екологични характеристики	Специфична хигиена Корозивен

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	82,0 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	82,0 cm

Package 1 Weight	32,5 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	180 cm
Package 2 Weight	259 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------