

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## NSYSM16630 Шкаф SM без мп 1600x600x300



### Основни

Обхват	PanelSeT
Наименование на продукта	PanelSeT SM
Тип продукт или компонент	Compact кутия
Application	Многофункционален
Тип аксесоари за инсталация	Стоящ монтаж
Състав на устройството	1 Тяло 1 плоча с кабелно уплътнение 1 заключваща система с дръжка: Врата 4 скоба за монтажна плоча 1 Врата
Сменяеми части	Врата чрез винтове панта Скоба за монтажна плоча чрез винтове
Номинална височина на таблото	1600 mm
Номинална широчина на таблото	600 mm
Номинална дълбочина на таблото	300 mm

### Допълнителни устройства

Брой врати	Преден: 1врата(и)
Страна на отваряне на вратата	Реверсивен (120 °)
Тип врата	Плътна
Тип брава	4 точково заключване, дръжка с 5 мм двойна вложка
Вид основа	Front part forming a rigid frame with welded corners Single piece body with welded rear panel
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Тип уплътнение	Стандарт
Кабелен вход	1 вход
Материал	Тяло: листова стомана Врата: листова стомана Панта: Zamak
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят	Табло: сив (RAL 7035) Дръжка: черен (RAL 9005)
Достъп за работа	Преден
Тегло на продукта	62 kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	BV[RETURN]UL[RETURN]DNV
Степен на защита IK	IK10 в съответствие с IEC 62262
Степен на защита IP	IP55 в съответствие с IEC 60529

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	173,0 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	62,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	78 cm
Package 2 Width	65 cm
Package 2 Length	173 cm
Package 2 Weight	116 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------