


Техническа спецификация за продукт

Характеристики

РКЕ32М7С4

Индустриален контакт 32 А - 3Р + Е - 380...440 V AC - IP67



Основни

Обхват	Mureva
Тип продукт или компонент	Индустриален контакт
Съкратено наименование на устройството	Mureva plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	3Р + Е
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустриален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	32 А
[Ue] номинално работно напрежение	380...440 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	3 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	2,5...6 mm ²
Кабелен вход	Водач Кабелно уплътнение
Тип проводник	Pg 21
Тегло на продукта	0,22 kg
Височина	95 mm
Широчина	95 mm
Дълбочина	152 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Червен

Околна среда

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP степен на защита	IP67 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s) -25...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	264,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	21,000 cm
Package 2 Width	27,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	1,765 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,970 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------