

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

PKF16M423

Индустриален контакт Pratika 16A 2P-E 200-250V IP44 50-6



Заглавна страница

| | |
|--|------------------|
| Обхват | Mureva |
| Тип продукт или компонент | Подвижен контакт |
| Съкратено наименование на устройството | Mureva socket |
| Категория на контакта | Ниско напрежение |
| Брой полюси | 2P + E |
| Тип мрежа | AC |
| Стандартен излаз | Индустриален |

Допълнителни устройства

| | |
|--|--|
| Форма и управление на контакта | Прав |
| [In] номинален ток | 16 A |
| [Ue] номинално работно напрежение | 200...250 V |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| Заземяване в посока на часовниковата стрелка | 6 h |
| Контактен материал | Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер |
| Материал на контактите | Подчинени: месинг |
| Свързване - клеморед | Затворени винтове |
| Сечение на кабела | 1...4 mm ² |
| Външен диаметър на кабела | 8...15 mm |
| Кабелен вход | Водач Кабелно уплътнение |
| Тип проводник | Pg 21 |
| Нето тегло на продукта | 0,16 kg |
| Височина | 78 mm |
| Широчина | 78 mm |
| Дълбочина | 140 mm |
| Цвят | Сив (RAL 7035) |
| Цвят на захранване | Син |

Околна среда

| | |
|--|---|
| Стандарти | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP степен на защита | IP44 в съответствие с IEC 60529 |
| IK степен на защита | IK08 в съответствие с EN 62262 |
| Огнеупорно | 850 C в съответствие с IEC 60695-2-1 |
| Относителна влажност | 50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C |
| Температура на околния въздух при работа | 35 C 86400 s) -25...40 C |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,000 cm |
| Package 1 Width | 7,500 cm |
| Package 1 Length | 14,700 cm |
| Package 1 Weight | 148,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 12,200 cm |
| Package 2 Width | 26,400 cm |
| Package 2 Length | 27,200 cm |
| Package 2 Weight | 1,588 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 30 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 5,251 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|--|--|
| Състояние на green premium | Продукт Green Premium |
| REACH Регламент | Декларация На REACH |
| Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества | Compliant with Exemptions |
| Без живак | Yes |
| Информация за освобождаване от RoHS | Yes |
| Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|