

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PKF16M435 Индустриален контакт Pratika 16A 3P-N-E 380-415V IP44 50



Заглавна страница

Обхват	Mureva
Тип продукт или компонент	Подвижен контакт
Съкратено наименование на устройството	Mureva socket
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	3P + N + E
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Индустриален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	380...415 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	6 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабела	1...4 mm ²
Външен диаметър на кабела	8...15 mm
Кабелен вход	Водач Кабелно уплътнение
Тип проводник	Pg 21
Нето тегло на продукта	0,21 kg
Височина	97 mm
Широчина	97 mm
Дълбочина	153 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Червен

Околна среда

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP степен на защита	IP44 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-1
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s) -25...40 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	205,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	27,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	2,206 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,800 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------