

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PKS61B

Контакт Шуко, Mureva PK, за табло, 65x85,
Blue, IP54



Заглавна страница

| | |
|--|------------------|
| Обхват | Mureva |
| Тип продукт или компонент | Контактен излаз |
| Съкратено наименование на устройството | Mureva socket |
| Категория на контакта | Ниско напрежение |
| Брой полюси | 2P + E |
| Тип мрежа | AC |
| Стандартен излаз | Немски |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------------------------|---|
| [In] номинален ток | 10 A 16 A |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V |
| Контактен материал | Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер |
| Материал на контактите | Pins: stainless steel Пружини: stainless steel |
| Вид капак | Капак |
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Тип монтаж | За монтаж на табло |
| Свързване - клеморед | Затворени винтове |
| Location of conductor inlet | Back |
| Нето тегло на продукта | 0,05 kg |
| Размер на основата | 65 x 85 mm |
| Височина | 85 mm |
| Широчина | 65 mm |
| Дълбочина | 45,2 mm |
| Цвят | Син |




Околна среда

| | |
|--|---|
| Стандарти | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP степен на защита | IP54 в съответствие с IEC 60529 |
| IK степен на защита | IK09 в съответствие с EN 62262 |
| Огнеупорно | 850 C в съответствие с IEC 60695-2-11 |
| Относителна влажност | 50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C |
| Температура на околния въздух при работа | 35 C 86400 s) -25...40 C |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,300 cm |
| Package 1 Width | 6,500 cm |
| Package 1 Length | 8,500 cm |
| Package 1 Weight | 50,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 14,000 cm |
| Package 2 Width | 19,000 cm |
| Package 2 Length | 28,800 cm |
| Package 2 Weight | 1,236 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 4,195 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACh |  Декларация На REACh |
| REACh free of SVHC | Yes |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information |  Yes |
| Регламент на Китай относно RoHS |  Декларация На Китай Относно RoHS |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|