

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## PKS62B

Контакт Шуко, Mureva PK, за табло, 65x85,  
Blue, IP54



### Заглавна страница

Обхват	Mureva
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Съкратено наименование на устройството	Mureva socket
Категория на контакта	Ниско напрежение
Брой полюси	2P + E
Тип мрежа	AC
Стандартен излаз	Немски

### Допълнителни устройства

[In] номинален ток	10 A 16 A
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Pins: stainless steel Пружини: stainless steel
Вид капак	Капак
Монтиране на устройство	Вграден
Тип монтаж	За монтаж на табло
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Location of conductor inlet	Страничен
Нето тегло на продукта	0,05 kg
Размер на основата	65 x 85 mm
Височина	85 mm
Широчина	65 mm
Дълбочина	45,2 mm
Цвят	Син




### Околна среда

Стандарти	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP степен на защита	IP54 в съответствие с IEC 60529
IK степен на защита	IK09 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 C 70 % при 30 C 90 % при 20 C
Температура на околния въздух при работа	35 C 86400 s ) -25...40 C

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	50,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	14,0 cm
Package 2 Width	18,8 cm
Package 2 Length	29,2 cm
Package 2 Weight	1,24 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,207 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	 <a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------