

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PRA25313 Табло PRAGMA 3P 13M, вграден монтаж



Заглавна страница

Обхват	Pragma
Тип продукт или компонент	Табло
Тип табло	Разпределително табло
Широчина	Стена: 366 mm Отвън: 396 mm
Височина	Стена: 630 mm Отвън: 660 mm
Дълбочина	Стена : 86 mm Отвън : 21 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	3
Клас на електроизолация	Клас II Двойна защита
Предоставено оборудване	2 x Клемен блок 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Без

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 мм стъпка	26
Общ брой 18 мм модули	39
Разсейване на мощността във W	56 W
[In] номинален ток	90 A
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Тип шини	DIN
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	Side pre-cutouts Cable or tube Подвижни плочи
Номера на клемите	1 Земя (Quick) с 24 изводи 1 нула (Quick) с 24 изводи
Разпределителен блок	3 x 25 mm ² за Земя 21 x 4 mm ² за Земя 3 x 25 mm ² за нула 21 x 4 mm ² за нула
Материал на таблото	Задна част: технопластмаса Предна страна: технопластмаса
Цвят	Табло: бяло (RAL 9016) Предна страна: сив (RAL 7004)
Целева страна	Унгария Русия Гърция Чехия
Дълбочина на свързване	86 mm
Вътрешна дълбочина	84 mm

Околна среда

Огнеупорен	Задна част: 650 C Предна страна: 650 C
Степен на защита IP	IP30 without door IP40 with door
Степен на защита IK	IK08 without door IK09 with door
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	41,5 cm
Package 1 Length	66,5 cm
Package 1 Weight	4,431 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	105,051 kg

Устойчивост на офертата

Състояние на green premium	Продукт Green Premium
REACH без SVHC	Yes
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали	Yes
Без живак	Yes
Информация за освобождаване от RoHS	Yes
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------