

Техническа спецификация за продукт Характеристики

PRA25324 Табло PRAGMA 3P 24M, вграден монтаж



Заглавна страница

Обхват	Pragma
Тип продукт или компонент	Табло
Тип табло	Разпределително табло
Широчина	Стена: 570 mm Отвън: 610 mm
Височина	Стена: 630 mm Отвън: 660 mm
Дълбочина	Отвън : 30 mm Стена : 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Клас на електроизолация	Двойна защита Клас II
Предоставено оборудване	2 x Клемен блок 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Без

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
9 мм стъпка	48
Общ брой 18 мм модули	72
Разсейване на мощността във W	90 W
[In] номинален ток	160 A
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Тип шини	Multifix
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	Side pre-cutouts Подвижни плочи Cable or tube
Номера на клемите	1 Земя (Quick) с 27 изводи 1 нула (Quick) с 29 изводи
Разпределителен блок	2 x 25 mm ² за Земя 24 x 6 mm ² за Земя 1 x 50 mm ² за Земя 1 x 50 mm ² за нула 24 x 6 mm ² за нула 4 x 25 mm ² за нула
Материал на таблото	Задна част: технопластмаса Предна страна: технопластмаса Задна част: Метал Предна страна: Метал
Цвят	Табло: бяло (RAL 9016) Предна страна: сив (RAL 7004)
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Целева страна	Русия Унгария Чехия Гърция
Дълбочина на свързване	95 mm
Вътрешна дълбочина	93 mm

Околна среда

Огнеупорен	Задна част: 650 C Предна страна: 650 C
Степен на защита IP	IP30 without door IP40 with door
Степен на защита IK	IK08 without door IK09 with door
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...60 C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,500 cm
Package 1 Width	63,500 cm
Package 1 Length	69,500 cm
Package 1 Weight	10,974 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	112,000 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------