

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## S540806 Декоративна рамка - Тримодулна H/V71 - алуминий, с външен кант антрацит

### Заглавна страница

Обхват	Odace
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Touch
Посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
Межд�центрово разстояние	71 mm
Цветови нюанс	Антрацит
Тип опаковка	Flow-pack
Вид рамка	Тройна
Брой модули	Тройна

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Покритие	Матиран
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: Декоративна рамка
Височина	85 mm
Широчина	227 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,03601 kg
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан
Side color	Anthracite

### Околна среда

Температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
Стандарти	2006/95/EEC NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 NBN C 61-112-1

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,6 cm
Package 1 Width	8,7 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	38 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	37 cm
Package 2 Weight	248 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,801 kg

## Устойчивост на офертата

Опаковки без пластмаси	Не
Пакет с карта за рециклиране	Да
SCIP номер	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH Регламент	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Токсичен дебел без тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане	No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	1

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------