

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

# SRV2KRIRK

## APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit



### Преглед

Представяне	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Време за доставка	Обикновено на склад

### Заглавна страница

Main Input Voltage	230 V
Тип продукт или компонент	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Номинална мощност във W	1600 W
Номинална мощност в VA	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Брой рак модули	2U
Дължина на кабела	1,50 m
Брой кабели	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko power cable 1 IEC 60320 C13 to C14 power cable 1 USB кабел 1 RS-232 кабел за конфигуриране 1 Монтажни скоби за рак 1 Подпорни релси за монтаж на рак Ръководство за потребителя
Гама на продукта	Easy UPS On-Line

### Батерии и време на работа

Вид батерия	Оловно-киселинна батерия
Напрежение батерия	48V
Включени батерийни модули	0
Battery Slots Empty	0
Типично време за презареждане	4 h
Живот на батерията	3...5 year(s)
Мощност на зареждане на батерията (ватове)	70 W rated

## Общи

Max runtime	4 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

## Физически

Цвят	Черен (RAL 7010)
Височина	8,6 cm
Широчина	43,7 cm
Дълбочина	46,2 cm
Нето тегло на продукта	18,2 kg
Място на монтаж	Преден панел
Предпочитания за монтиране	Lower
Тип монтаж	Монтиран в стелаж
USB съвместим	Yes
Позиция за монтаж	Хоризонтален

## Вход

Ефективност при пълен товар	110...285 V half load 160...280 V Цял товар
Честотна мрежа	40...70 Hz автоматичен сензор

## Изход

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Максимална конфигурируема мощност (ватове)	1600 W
Изходна честота	50/60 Hz +/- 3 Hz синхронизиране със захранването
Harmonic distortion	3 %
Топология	Двойно превръщане онлайн
Тип на формата на вълните	Синусова вълна
Ефективност при пълен товар	88 % (Цял товар)
Допълнителна информация	Може да се конфигурира за 220 : 230 или 240 номинално изходящо напрежение
Bypass type	Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
Crest factor	3 : 1

## Съответствие

Продуктови сертификати	CE[RETURN]EAC[RETURN]TISI
Стандарти	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Екологичност

Температура на околния въздух при работа	0...40 C
Относителна влажност	0...95 % non-condensing
Допустима работна надморска височина	0...3000 m
Температура на околната среда за съхранение	-20...50 C
Относителна влажност за съхранение	0...95 % non-condensing
Надморска височина при съхранение	0...15000 m
Ниво на звук	50 dBA
Онлайн термично разсейване	745 Btu/h
Степен на защита IP	IP20

## Комуникации и управление

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Свободни букси/слотове	1
Контролен панел	Мултифункционален lcd статус и контролна конзола

## Защита от пренапрежение и филтриране

Характеристика на свръхенергията	600 J
----------------------------------	-------

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,8 cm
Package 1 Width	70 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	20,7 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	2 години ремонт или смяна
----------	---------------------------