

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## XB4BVBM1GEX

Сигнална лампа, Harmony XB4 - ATEX D,  
бял, вграден LED, 24...240V

### Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XB4
Тип продукт или компонент	Сглобена сигнална лампа
Съкратено наименование на устройството	XB4
Материал за основата	Хромиран метал
Присъединителни материали	Zamak
Диаметър на монтаж	22 mm
Минимално доставно количество	1
Прахова зона	Зона 21 - 22
Gas zone	Zone 1 - 2
Допълнителна информация	With plain lens

### Допълнителни устройства

Широчина	46,2 mm
Височина	30 mm
Дълбочина	69 mm
Нето тегло на продукта	0,083 kg
Монтиране на устройство	Присъединителен отвор - диаметър: 22,5 mm +/- 0.2 mm в съответствие с IEC 60947-1
С фиксиран център	>= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) - Дебелина: 1...6 mm
Дълбочина на свързване	58 mm
Маркировка	II 2 GD Ex eb mb IIC Gb #N/A
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Капачка или цвят на бленда	Бяло
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> С кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1 Самозатягащи се клеми, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> Без кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1
Затягащ момент	0,8...1,2 N.m съответстващ на IEC 60947-1
Тип сигнализация	Стабилно
Източник на светлина	Вграден светодиод
Цвят на светлинния източник	Бял
[Us] номинално захранващо напрежение	24...254 V AC/DC
Експлоатационен живот	100000 h

### Околна среда

Защитни мерки	ТН
Температура на околната среда за съхранение	-40...70 C
Температура на околния въздух при работа	-20...75 C
Категория на защита	I в съответствие с IEC 60536
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529

Стандарти	IEC 60079-0:2009 IEC 60079-7:2009 EN/IEC 60079-18:2009 IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-18 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213
Продуктови сертификати	INERIS 04ATEX9003U

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	14,600 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	105,000 g

### Устойчивост на офертата

REACH Регламент	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Yes
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Yes</a>
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
ОЕЕО	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.