

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## XCSTE7333 Safety interlock 240 VAC 5 A t XCS



### Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	XCSTE
Тип табло	Dust and damp proof Табло за на закрито/на открито Устойчив на корозия Табло за на закрито/на открито

### Допълнителни устройства

[In] номинален ток	6 A
[Us] номинално захранващо напрежение	120 V
Задвижващо устройство	Ключ
Рсабота на контакта	Бавно спиране
Тип и състав на контактите	2 NC
Дълбочина	33,02 mm
Electromagnet interlocking	Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
Материал на таблото	Пластмаса
Височина	93,22 mm
Тип заключване	With locking of actuator, unlocking by key operated lock
Брой полюси	2
Допустимо напрежение	300 V AC


### Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-13...140 °F
IP степен на защита	IP67
NEMA степен на защита	#N/A

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	500,0 g

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes