

Техническа спецификация за продукт Характеристики

XVBC2B3 Светлинен индикатор зелен LED



Заглавна страница

| | |
|--|--------------------------|
| Гама на продукта | Harmony XVB Universal |
| Тип продукт или компонент | Indicator bank |
| Тип на маяк или индикаторна банка | Illuminated unit |
| Тип сигнализация | Стабилно |
| Диаметър на монтаж | 70 mm |
| Наименование на компонента | XVBC |
| Материал | Поликарбонат |
| Източник на светлина | Вграден светодиод, зелен |
| Тип крушка | Protected LED |
| [Us] номинално захранващо напрежение | 24 V AC/DC |

Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Начин на сглобяване | Customer assembly, up to 5 units |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ C кабелен накрайник |
| [Ue] Изолационно напрежение | 250 V в съответствие с IEC 60947-1 |
| Номинално напрежение | 0.85...1.1 Un в съответствие с IEC 60947-5-1 |
| Консумация на ток | $< 47 \text{ mA AC/DC}$ |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 kV в съответствие с IEC 60947-1 |
| CAD цялостна широчина | 70 mm |
| CAD цялостна височина | 63 mm |
| CAD цялостна дълбочина | 70 mm |
| Нето тегло на продукта | 0,15 kg |

Околна среда

| | |
|---|---|
| Ниво на замърсяване | 2 |
| Продуктови сертификати | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508 |
| Стандарти | IEC 60947-5-1 |
| Защитни мерки | TC |
| Температура на околната среда за съхранение | -40...70 C |
| Температура на околния въздух при работа | -25...50 C |
| Защита от токов удар | Клас I on support tube в съответствие с IEC 61140 Клас II on base unit в съответствие с IEC 61140 |
| Степен на защита IP | IP65 on fixing base XVBC0. в съответствие с IEC 60529 IP66 on base unit в съответствие с IEC 60529 |
| NEMA степен на защита | Type 4X в съответствие с UL (вътрешен) |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,96 cm |
| Package 1 Width | 8,067 cm |
| Package 1 Length | 9,137 cm |
| Package 1 Weight | 137,4 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 36 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 5,542 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 288 |
| Package 3 Height | 80 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 53,66 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH | Декларация На REACH |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|